



Diversey™

CLAX®

Revoflow ALC

10X1

## Ενισχυτικό αλκαλικότητας για λιπαρούς ρύπους

### Περιγραφή

Το Clax Revoflow ALC είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο ενισχυτικό αλκαλικότητας χωρίς φωσφορικά κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με το σύστημα Clax Revoflow για ασφαλή λειτουργία, χωρίς προβλήματα.

### Βασικές ιδιότητες

Το Clax Revoflow ALC είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο ενισχυτικό αλκαλικότητας που περιέχει μίγμα αποτελεσματικών συστατικών που αυξάνουν δραστικά την αλκαλικότητα του διαλύματος πλύσης για την αντιμετώπιση πρωτεϊνικών και λιπαρών ρύπων. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα άλλα προϊόντα του συστήματος Clax Revoflow όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ειδικά προβλήματα απόδοσης της πλύσης. Τα συστατικά όχι μόνο αυξάνουν την αλκαλικότητα συμβάλλοντας σε αυξημένη απόδοση της πλύσης αλλά και προστατεύουν τις ίνες από την καταστροφή, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

### Πλεονεκτήματα

- Αποτελεσματική αύξηση της αλκαλικότητας του διαλύματος πλύσης με αποτέλεσμα την αποτελεσματική απομάκρυνση των λιπαρών ρύπων και των σωματιδίων.

Περιέχει συστατικά που αποτρέπουν την φθορά που προκαλείται από υψηλή αλκαλικότητα.

Αυξάνει την απόδοση της πλύσης σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το προϊόν δεν περιέχει φωσφορικά.

Υψηλά συμπυκνωμένο, μειώνει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον

Δοσολογείται μέσω του συστήματος Clax Revoflow

### Οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιείστε το σύστημα Clax Revoflow για να δοσολογήσετε το προϊόν στο πλυντήριο. Δοσολογία 1-2 g/Kg ιματισμού ανάλογα με το επίπεδο των ρύπων και τη θερμοκρασία πλύσης.

Το καλύτερο αποτέλεσμα απομάκρυνσης πρωτεϊνών επιτυγχάνεται εφόσον δοσολογείται στην πρόπλυση. Στην περίπτωση αφαίρεσης λιπαρών ρύπων το προϊόν δοσολογείται στην κυρίως πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής


12,3

Σχετική Πυκνότητα: 1050

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

### Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

\*Η παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.





**Revoflow ALC**

**10X1**

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ([sds.diversey.com](https://sds.diversey.com)).  
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.  
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Τα τασιενεργά που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ, EC648/2004 και των τροποποιήσεών τους.